

**Precizni mali mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta:
3/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432505 3/40
GTIN	4045197199584
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Zaštićen od udarca.

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Kalibriranje	C1
Vrijednost skale	0,01 mm
Ø kućišta	40 mm
Snaga mjerenja	0,9 - 1,3 N

Mjerno područje	3 mm
Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	10 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 3 mm	023000 3
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2

Čelično ticalo tip 19/11	434900 19/11
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 19/7	434900 19/7
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 19/9	434900 19/9
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 32	434900 32
Čelično ticalo tip 19/10	434900 19/10
Čelično ticalo tip 19/8	434900 19/8
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 40/7,8	434900 40/7,8
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 40/10	434900 40/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10

Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 20	434900 20