

HOLEX**Brzostezna stega s upravljanjem pomoću jedne ruke, širina čeljusti A: 110mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	365023 110
GTIN	4045197563200
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Brzo pomicanje pomične čeljusti.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Vremenski zahtjevno okretanje ručice nije potrebno.
- Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
- Stezanje izradka jednom rukom.
- Čeljust sa vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
- Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.
- S dvije bočne površine za učvršćivanje.
- Sigurno stezanje.

Upotreba:

Kod brzog pritezanja izradaka na strojeve za bušenje i mjerenje.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od čvrstog specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,03 mm**.

Tehnički opis

Kod boje za odgovarajući pribor	BM-škripac plavi
Ukupna visina c	82 mm
Težina	9,5 kg

maksimalna ukupna duljina L ₄	510 mm
Širina čeljusti A	110 mm
Područje stezanja b	130 mm
Visina čeljusti C	32 mm
Širina osnovnog tijela B	112 mm
Duljina osnovnog tijela a	280 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Graničnik tip 1	365028 1
Vodilica za br. 365023	365025