



Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva i ulje za pile CBF, sadržaj: 200l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084241 200
GTIN	2050001676252
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva **koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu. Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog sredstva, za **unutarnji dovod rashladnog sredstva** (IKZ) i prikladno za visoki tlak.

Prednost:

Poboljšava **vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor** – Ne nastaju nikakve štetne pare, **ekološki prihvatljivo**. Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Upotreba:

Univerzalno prikladni za **sve radove narezivanja** (upuštanje, glodanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, **piljenje**, brušenje). Obavezno potrebni kod obrade teško rezljivih materijala. Normalan **odnos mješavine 1:20**, za najčvršće materijale i nehrđajuće metale, odnos mješavine 1 : 10 do 1 : 15.

Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit.

Tehnički opis

Boja	svijetlo smeđe
Izvedba	Bačva
Kinematička viskoznost	41 mm ² /s
Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Sadržaj	200 l
Vrsta proizvoda	Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra	2

Pribor

Pumpa za bačve	084355
----------------	--------