


**Precizni unutarnji mjerni uređaj OSIMESS, mjerno područje: 1,5-4,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Razred artikla	46D

Opis**Izvedba:**

OSIMESS unutarnji precizni mjerni uređaji za male provrte od 1 mm. Glave ticala obložene DLC-om (od veličine 4,5-7,5). Konusni vrh mjernog trna, pod utjecajem mjerne sile širi mjernu glavu.

Preciznost ponavljanja 1 µm. Glave senzora od tvrdog metala

Upotreba:

Određivanje odstupanja od nazivne dimenzije i odstupanja oblika poput nedovoljne kružnosti ili odstupanja konusa.

Dio isporuke:

Ticala, mjerne igle od tvrdog metala, standardni držači (uređaj za prikaz i prsteni za namještanje nisu u opsegu isporuke).

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, mjerni stol br. 435020.

Napomena:

Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.

Tehnički opis

Preciznost ponavljanja	1 µm
Mjerno područje	1,5 - 4,2 mm

List s podacima

Broj senzora	10
Dubina mjerenja	17 - 25 mm
Broj HM mjernih igli	2
učinkovito područje primjene	1,5 - 4,2 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizni unutarnji mjerni uređaj

Pribor

Kutni element za OSIMESS za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Mjerni stol za OSIMESS oznaka proizvođača OSM5	435020 OSM5
Držać s tipkom za povratak za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Garn. prstena za namještanje od čelika (dimenzije kao glave ticala) mjerno područje 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Glava ticala za Osimesse precizne unutarnje mjerne uređaje Područje primjene 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Mjerni stol za OSIMESS oznaka proizvođača OSM6	435020 OSM6
Držać uređaja bez gumba za povratak za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5