



Brojač hoda s ključem



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	470100
GTIN	4045197235046
Razred artikla	42H

Opis

Izvedba:

6-znamenasti brojač s obostranim pogonom u smjeru kazaljke na satu. Postavljanje na nultu poziciju pomoću ključa koji se može primjeniti s lijeve ili s desne strane. Pogonsko vratilo kroz kućište; poluga na vratilu se može postaviti u bilo kojem položaju na vratilo. Pogonsko vratilo 5 mm Ø, visina brojeva 4,5 mm, kućište je lakirano s efektom kovanog željeza.

Upotreba:

U industriji alata i metaloprerađivačkoj industriji na strojevima za štancanje, škarama, prešama, strojevima za pakiranje, automatskim dispenzerima itd.

Maksimalni hod/podizaj: 500 min⁻¹

Minimalni/maksimalni izboj hoda: 32 - 60 stupanj

širina: 70 mm

Visina: 60 mm

Duljina: 28 mm

Tehnički opis

Visina	60 mm
Minimalni/maksimalni izboj hoda	32 - 60 stupanj
širina	70 mm
Maksimalni hod/podizaj	500 min ⁻¹

Duljina	28 mm
Visina znakova	4,5 mm
Ø pogonske osovine	5 mm
Vrsta proizvoda	Brojač hodova

Pribor

Ključ za namještanje na nulu	470150
------------------------------	--------