



Precizni unut. mjer. uređaj od čelika bez mjernog sata SU, mjerno područje: 35-60mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435040 35-60
GTIN	2050001047953
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte, fiksna mjerna ticala **od čelika**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Dubina mjerenja	180 mm
-----------------	--------

Mjerno područje	35 - 60 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 µm
Broj mjernih klinova	6
Broj mjernih ploča	3
Širina ploče za centriranje	28 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60
KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60

Pribor

Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Produžetak za mjerne dubine duljina 750 mm	435142 750
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 35-90	439914 35-90
Produžetak za mjerne dubine duljina 1000 mm	435142 1000
Produžetak za mjerne dubine duljina 2000 mm	435142 2000
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mmčelik Ø mjerenja 49 mm	435085 49
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mmHM Ø mjerenja 39 mm	435095 39
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mmHM Ø mjerenja 49 mm	435095 49
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mmčelik Ø mjerenja 39 mm	435085 39

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Produžetak za mjerne dubine duljina 500 mm	435142 500
Mjerna ploča za mjerno područje 35 – 60 debljina 1 mm	435108 1
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mm čelik Ø mjerenja 59 mm	435085 59
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mm HM Ø mjerenja 54 mm	435095 54
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mm čelik Ø mjerenja 54 mm	435085 54
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mm HM Ø mjerenja 44 mm	435095 44
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerne dubine duljina 1500 mm	435142 1500
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mm HM Ø mjerenja 59 mm	435095 59
Produžetak za mjerne dubine duljina 250 mm	435142 250
Mjerna ploča za mjerno područje 35 – 60 debljina 0,5 mm	435108 0,5
Induktivni mjerni sat Extrames tip 2001	434670 2001
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mm čelik Ø mjerenja 35 mm	435085 35
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm	484030 36
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mmčelik Ø mjerjenja 44 mm	435085 44
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Mjerni svornjak za mjerno područje 35 – 60 mmHM Ø mjerjenja 35 mm	435095 35