

**HOLEX****Ispitivač napona, tip uređaja: LED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473120 LED
GTIN	4045197554253
Razred artikla	42I

**Opis****Izvedba:**

Dvokomponentno plastično kućište s 2 ispitna ticala. Ugrađena LED-lampica, držač ispitnih ticala za upotrebu jednom rukom, automatski test za ispitivanje ispravnosti funkcija. Automatski odabir mjernog područja.

**Funkcija:**

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije 081551 vel. LR3, zaštitne kapice.

**Tehnički opis**

Ispitivanje redoslijeda faza	da
Prikaz	5

Ispitivanje prolaza	akustično / LED
Oznaka proizvođača	5
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Područje prikaza AC	12 - 400 V
Područje prikaza DC	12 - 690 V
Rasvjeta mjernog mjesta	da
IP-klasa zaštite	IP 64
Kalibriranje	I1
Certifikat o sigurnosti	GS TÜV Rheinland
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2X br. 081551 vel. LR3
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

## Usluge

Kalibriranjelispitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjelispitivač napona Tip S	027160 S

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------