

Mahr**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434020 12,5
GTIN	4059192014308
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s jako velikim (12 mm) LCD zaslonom izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga spremnim na mjerenje odmah nakon uključivanja. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Funkcija:

Nuliranje moguće u svim pozicijama, preset (prednamještanje mjera), promjena smjera mjerenja, automatsko isključivanje (po izboru). Funkcija Lock (zaključavanje): Zaključavanje tipki za zaštitu od neželjenog upravljanja. IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervno i specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915. Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Debljina kućišta	28 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerno područje	12,5 mm
Kalibriranje	C1
Ø kućišta	60 mm
Snaga mjerenja	0,5 – 1 N
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 52
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Savijeni držači mjernog sata 45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20

Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 24	434900 24

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2