

**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, mjerno područje: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434210 50
GTIN	7640125025347
Razred artikla	46A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto aluminijsko kućište s velikim prikazom, 11mm visina brojki. Način rada za uštedu energije i automatsko ponovno uključivanje, **apsolutni sustav. Nuliranje moguće u bilo kojem položaju** za jednostavno uspoređivanje mjernih vrijednosti. Min/Max/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, automatsko isključivanje **Prednamještanje (Preset)** bilo koje vrijednosti. Mogu se pohraniti dvije referentne vrijednosti. Tipka za odabir individualnih funkcija i zaslon smjera mjerenja.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498948, podizna ručica br. 434212, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910.

**Tehnički opis**

Snaga mjerenja	1,4 – 2,9 N
Debljina kućišta	32,9 mm
Mjerno područje	50 mm

Kalibriranje	C1
Ø stezne drške h6	8 mm
Ø kućišta	59,5 mm
Očitavanje	0,00005 col
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	RS232C-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm	023000 50
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

## Pribor

Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20

Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100

Čelično ticalo tip 10	434900 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 39	434900 39