

**Mahr****Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,005 mm, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s jako velikim (12 mm) LCD zaslonom izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga spremnim na mjerenje odmah nakon uključivanja. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

**Funkcija:**

Nuliranje moguće u svim pozicijama, preset (prednamještanje mjera), promjena smjera mjerenja, automatsko isključivanje (po izboru). Funkcija Lock (zaključavanje): Zaključavanje tipki za zaštitu od neželjenog upravljanja. IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Rezervno i specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915. Podatkovni kabel br. 498940.

**Tehnički opis**

Ø stezne drške h6	8 mm
Ø kućišta	60 mm
Debljina kućišta	28 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	12,5 mm
Snaga mjerenja	0,5 – 1 N
Očitavanje	0,0001 col
Očitavanje	0,005 mm
IP-klasa zaštite	IP 52
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,015 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100

Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Zakretno ticalo	434912
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 16	434900 16