

**Mahr****Digitalni mjerni sat IP54 Očitavanje 0,0005 mm, mjerno područje: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434316 25
GTIN	4059192014599
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s **vrlo velikim** brojkama na indikatoru (**11 mm**) i integriranim indikatorom tolerancije (sa ili bez prikaza mjerne vrijednosti). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljenu nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

**Apsolutna funkcija:**

Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.

**Podesivi faktor** s prikazom na zaslonu.

Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

**Izvedba koja osigurava nepropusnost na prašinu i mlaz vode IP 54.****Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

## Tehnički opis

Debljina kućišta	35 mm
Snaga mjerenja	0,65–1,15 N
Ø stezne drške h6	8 mm
Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	25 mm
Očitavanje	0,00002 col
Očitavanje	0,0005 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,004 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Prihvati	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2450	081560 CR2450
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965