

**BENNING****Mjerni vodovi, Ø mjernih vrhova: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473308 2
GTIN	4014651441460
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (sa zaštitnom kapicom), CAT II 1000 V (bez zaštitne kapice).

Mjerni vodovi 2-dijelni, crveni / crni, Ø mjernog voda = 4 mm.

Duljina mjernog vrha 18 mm.

**Standard:****IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).****Odgovara:**

Multimetar br. 473300; 473305 i br. 473320 vel. 960 i ommetar br. 473420.

**Tehnički opis**

Ø mjernih vrhova	2 mm
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapticama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica)
Ø mjernih vodova	4 mm
Duljina kabela	1,4 m

Vrsta proizvoda

Mjerni vod