

BENNING**Mjerni vodovi, Ø mjernih vrhova: 4mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473308 4
GTIN	4014651441453
Razred artikla	47A

Opis

Izvedba:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (sa zaštitnom kapicom), CAT II 1000 V (bez zaštitne kapice).

Mjerni vodovi 2-dijelni, crveni / crni, Ø mjernog voda = 4 mm.

Duljina mjernog vrha 18 mm.

Standard:**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).****Odgovara:**

Multimetar br. 473300; 473305 i br. 473320 vel. 960 i ommetar br. 473420.

Tehnički opis

Kategorija prenapona	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (sa zaštitnim kapicama), CAT II 1000 V (bez zaštitnih kapica)
Ø mjernih vrhova	4 mm
Ø mjernih vodova	4 mm
Duljina kabela	1,4 m

Vrsta proizvoda

Mjerni vod