

Mitutoyo**Digitalni apsolutni mjerni sat IP66, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Praktičan, svestran i robusan digitalni mjerni sat s integriranim pokazateljem tolerancije (s ili bez mjerene vrijednosti). Zbog uske izvedbe posebno je prikladan za ugradnju u naprave s malo raspoloživog prostora. Indikator se može okrenuti za 180° na obje strane radi očitavanja. **Kratkim spajanjem vodova Digimatic 1 i 6 može se niz mjernih satova postaviti na nulu, odnosno moguće je pozvati neku unaprijed odabranu vrijednost.** Očitavanje sprijeda.

Funkcija:

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 498428, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Duljina	142 mm
Ø stezne drške h6	8 mm

Snaga mjerenja	2,5 N
Mjerno područje	12,5 mm
Kalibriranje	C1
širina	35 mm
Dubina	25 mm
IP-klasa zaštite	IP 66
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5

Pribor

Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30

Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Priključni kabel tip USB2	498428 USB2
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Priključni kabel tip D1	498428 D1
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10

Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Priključni kabel tip D2	498428 D2
Čelično ticalo tip 39	434900 39

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2