



LED ručni stroboskop, Tip: 477



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	471200 477
GTIN	4029547010651
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Čvrsto kućište sa zaštitom od udaraca. Ekstremno veliko mjerno područje do 300 000 bljeskova u minuti. Vrlo jaka svjetlost do 4800 luksa (LED tehnika). Ulaz i izlaz za okidač omogućuju priključivanje na vanjske uređaje i upravljanje putem vanjskog senzora. Vijek trajanja baterije do 5 sati.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Provjera i kontrola kvalitete na strojevima i uređajima, mjerenje broja okretaja na teško dostupnim predmetima, malim predmetima i predmetima koji se brzo kreću – bez prekida rada.

Dio isporuke:

Uključujući transportni kofer, okidač za signal, protokol za kalibriranje i 6 baterija br. 081561 vel. LR6.

Kalibriranje: I2

IP-klasa zaštite: IP 65

Mjerno područje: 30 - 300000 min⁻¹

Granica odstupanja: 0,02 (±1 digit) %

Duljina: 191 mm

širina: 82 mm

Visina: 60 mm

Težina: 400 g

Tehnički opis

Visina	60 mm
širina	82 mm
Težina	400 g
Duljina	191 mm
Radna temperatura	0 - 45 °C
Mjerno područje	30 - 300000 min ⁻¹
Granica odstupanja	0,02 (±1 digit) %
Broj sadržanih baterija	6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I2
Vrsta proizvoda	Stroboskop

Usluge

Kalibriranje Mjerač broja okretaja / stroboskop	016600
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkKS kalibriranje Mjerač broja okretaja	016830

Pribor

Alkalno-manganske baterije Međunarodna građevinska veličina LR6	081556 LR6
Alkalno-manganske baterije Međunarodna građevinska veličina LR6	081561 LR6