



Digitalni ručni tahometar



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	471100
GTIN	4029547006302
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Beskontaktno mjerenje pomoću reflektirajuće trake, kontaktno mjerenje pomoću mehaničkog adaptera, po izboru memorija s maksimalnom vrijednošću, minimalnom vrijednošću odn. zadnjom vrijednošću pomoću tipke MODE. Isključivanje automatski 30 sekundi nakon zadnjeg pritiska tipke.

Upotreba:

Mjerenje broja okretaja:

- optički 1 do 99999 min⁻¹ bez kontakta,
- mehanički 0.1 do 19999 min⁻¹ s kontaktnim vrhom.

Mjerenje brzine (s mjernim kotačićem).

- 0.10 do 1999 m/min

Mjerenje duljine (s mjernim kotačem).

- 0,00 do 99999 m

Dio isporuke:

Uključuje mehanički adapter, mjerni kotačić (0,1m) br. 471180, šuplji mjerni šiljak br. 471190, mjerni šiljak br. 471170, mjerni kotačić (6 cola), reflektirajuće trake br. 471150, kutiju, 2 baterije br. 081561 LR6.

Tehnički opis

Udaljenost mjerenja (kod optičkog mjerenja)	600 mm
Područje mjerenja broja okretaja (optički)	0 - 99999 min ⁻¹
Radna temperatura	0 - 50 °C
Temperatura skladištenja	-20 - 70 °C
Granica odstupanja	0,02 (±1 Digit) %
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Ručni tahograf

Pribor

Mjerni šiljak	471170
Mjerni disk opsega 6 cola	471181
Set reflektirajućih traka 5 dijelova	471150
Šuplji mjerni šiljak	471190
Pogonski mjerni kotačić obujam 100 mm	471180
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6