



## Precizni mali mjerni sat Feinika zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 1/58mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	433500 1/58
GTIN	4031452101676
Razred artikla	46C

### Opis

#### Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. <br>Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi; staklo sata nelomljivo. <br>Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena. <br>Vrlo precizna izvedba. <br>Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležaj **od dragulja**. <br>Središnja kazaljka **za očitavanje 1/1000-mm**. <br>Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj. <br>Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

#### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

### Tehnički opis

Vrijednost skale	0,001 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	0,1 mm
Mjerno područje	1 mm
Kalibriranje	C2

Snaga mjerenja	1,3 - 1,6 N
Ø kućišta	58 mm
Standard	Norma proizvođača
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	3 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 maks. mjerni raspon 5 mm	023020 5
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 39	434900 39

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Zakretno ticalo	434912
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434835 58
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50

Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Savijeni držači mjernog sata 45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Staklo mjernog sata tip 58	432010 58