

## ALLURIS

## Precizni ručni tahometar, tip: CL



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	471300 CL
GTIN	4260244680239
Razred artikla	47F

## Opis

## Izvedba:

Precizni ručni tahometar u **robusnom kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva**. Veliki digitalni zaslon, jednostavno rukovanje. Mjerenje dužine i brzine u raspoloživim međunarodnim mjernim jedinicama. **Laserski tahometar** za beskontaktna mjerenja do 4 m razmaka. Pomoću višeimpulsnog adaptera (uključen u isporuku) **upotrebljiv i za kontaktna** mjerenja.

## Upotreba:

**Mjerenje broja okretaja:** 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (mehanički do 25000 min<sup>-1</sup>).

**Brzina:** 0,1– 3810 m/min

**Mjerenje duljine:** 0,0– 99999 m

**Brojanje:** 0– 99999

## Dio isporuke:

Uključuje 2 mjerna šiljka, mjerni disk od 6 cola, šuplji nastavak, produžna osovina, upute o korištenju, zaštitni etui, 2 baterije br. 081561 vel. LR6. Dodatno s adapterima koji se pričvršćuju vijkom i reflektirajućim oznakama.

## Dodatni pribor:

Reflektirajuće oznake art. 471315.

## Tehnički opis

Udaljenost mjerenja (kod optičkog mjerenja)	150 – 1500 , maksimalno 4000 mm
Impulsi po okretaju (kontaktno mjerenje)	8 (s adapterom)
Vrijeme mjerenja	1 s

Mjerni disk (opseg)	6 col
Granica odstupanja	0,006 ( $\pm 0,5$ Digit) %
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	I2
Vrsta proizvoda	Ručni tahograf

### Usluge

KalibriranjeTahometar / stroboskop tip D	027900 D
DAkS kalibriranjeTahometar tip D	027910 D

### Pribor

Garnitura reflektirajućih oznaka35 dijelova	471315
---	--------