

BENNING**Ispitivač napona DUSPOL®, tip uređaja: ANALOG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Dvopolni ispitivač napona s VDE oznakom. Kućište otporno na udarce, prašinu i vodu, s gumenim drškama.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji). Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona i polariteta **s prekidačem za zaštitu od preopterećenja (30 mA FI aktivacija putem tipkala)**. Odobreno za ispitivanje napona kod **uređaja do 1000 V**. Prikladno za rad na fotonaponskim instalacijama, vjetroelektranama i hibridnim vozilima.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tehnički opis

Ispitivanje polarnosti	LED
------------------------	-----

Prikaz	Rotirajuća zavojnica (osvijetljena) / LED
Područje prikaza DC	12 - 1000 V
Oznaka proizvođača	ANALOG
Ispitivanje redoslijeda faza	LCD
Vibracijski alarm	da
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Područje prikaza AC	12 - 1000 V
Ispitivanje faza	LCD
IP-klasa zaštite	IP 65
Kalibriranje	I1
električna izolacija	VDE 1000 V
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

Kalibriranje Ispitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranje Ispitivač napona Tip S	027160 S