



Digitalni apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, mjerno područje: 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Precizni mjerni sustav sa staklenim zaslonom: brzina postupka nema utjecaja na rezultat mjerenja, mjerna vrijednost ostaje spremljena i nakon isključivanja. Mala potrošnja energije. Grafički indikator za usporedbu tolerancija. **Moguć je unos jednog faktora za mjerenu vrijednost.**

Tekst oblačića:

Zaslon se može okrenuti za 330°

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Ø kućišta	61 mm
Debljina kućišta	39 mm
Ø stezne drške h6	8 mm

List s podacima

Mjerno područje	12,5 mm
Snaga mjerenja	1,2 N
Kalibriranje	C1
Granica odstupanja	0,003 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/434460-12,5>