

ALLURIS

Precizni ručni tahometar, tip: C**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	471300 C
GTIN	4260244680222
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizni ručni tahometar u **robusnom kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva**. Veliki digitalni zaslon, jednostavno rukovanje. Mjerenje dužine i brzine u raspoloživim međunarodnim mjernim jedinicama. Kontaktni tahometar **visoke preciznosti** (60 impulsa po okretaju). Posebno prikladan za mjerenje malih brzina.

Upotreba:

Mjerenje broja okretaja: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mehanički do 25000 min⁻¹).

Brzina: 0,1– 3810 m/min

Mjerenje duljine: 0,0– 99999 m

Brojanje: 0– 99999

Dio isporuke:

Uključuje 2 mjerna šiljka, mjerni disk od 6 cola, šuplji nastavak, produžna osovina, upute o korištenju, zaštitni etui, 2 baterije br. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Reflektirajuće oznake art. 471315.

Tehnički opis

Impulsi po okretaju (kontaktno mjerenje)	60
Vrijeme mjerenja	1 s
Mjerni disk (opseg)	6 col

Granica odstupanja	0,006 ($\pm 0,5$ Digit) %
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	I2
Vrsta proizvoda	Ručni tahograf

Usluge

KalibriranjeTahometar / stroboskop tip D	027900 D
--	----------

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Garnitura reflektirajućih oznaka35 dijelova	471315