

**Multimetar, tip uređaja: 9917****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473320 9917
GTIN	4045197554291
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište s gumenom oblogom. Veliki digitalni zaslon omogućuje lagano iščitanje s pozadinskim osvjetljenjem koje se može upaliti ili ugasiti. Automatsko prepoznavanje mjernog područja. Svi uređaji su sa stražnjim držačem ispitnih vodova za uporabu jednom rukom, sa stalkom.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni multimetri s opsežnim funkcijama.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Dio isporuke:

Uključuje baterije (vel. 960 2 komada, vel. 9917 1komad), mjerni vodovi br. 473328 vel. 2. Temperaturni senzor, zaštitne kapice i torba.

Tehnički opis

Frekvencija	0,001 Hz – 9,9 MHz
Opseg prikaza	4000
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Izmjenična struja AC	0,1 μ A – 10 A
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 1000 V
Osnovna preciznost	1,5 %
Istosmjerni napon DC	0,1 μ A – 10 A
IP-klasa zaštite	IP 67
Ispitivanje dioda	da
Otpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 1000 V
Zvučni test provodljivosti	da
Mjerni postupak	RMS
Oznaka proizvođača	9917
Tipka za zadržavanje vrijednosti	da
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Temperatura	-20 - 760 °C
Kapacitet	1 pF – 200 μ F
automatsko isključivanje	da
Kalibriranje	I3
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	Br. 081556 vel. 6LR61
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

Kalibriranje	Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
		027010 3

DAkS kalibriranje Digitalni multimeter broj mjesta iza zarez 3

Pribor

Mjerni vodovi Ø mjernih vrhova 2 mm

473328 2