

**Fini mjerni sat IP 53, zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 1/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	433600 1/58
GTIN	4031452100549
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Vrlo precizna izvedba.

Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju **ležajeve od dragulja**.

Središnja kazaljka **za očitavanje 1/1000 mm**.

Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.

Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

Precizni sat za fino mjerenje zaštićen od udara i prskanja vodom.

Funkcija:

IP53: Postoji zaštita od prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine u unutrašnjosti (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C2
--------------	----

Mjerno područje	1 mm
Vrijednost skale	0,001 mm
Ø kućišta	58 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	0,2 mm
Snaga mjerenja	1,3 - 1,8 N
Standard	Norma proizvođača
IP-klasa zaštite	IP 53
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	5 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 maks. mjerni raspon 5 mm	023020 5

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50

Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30

Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Staklo mjernog sata za zaštitu od vode tip 40	432030 40
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4