

Garant**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Razred artikla	41C

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s jako velikim (12 mm) LCD zaslonom izrazitog kontrasta. Sustav Reference čini ga spremnim na mjerenje odmah nakon uključivanja. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Funkcija:

Nuliranje moguće u svim pozicijama, promjena smjera mjerenja, zaključavanje tipki za zaštitu od neželjenog rukovanja, automatsko uključivanje (po izboru). Ponovno uključenje pokretom ili pritiskom tipke; podatci uvijek ostaju sačuvani. IP52: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine unutar (zaštićena prašinom), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Mjerni sat s pričvršćenom aluminijskom zaštitnom kapom na krajevima mjernih svornjaka i alternativno odvojive kapice. 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervna i posebna mjerna ticala br. 434900; 434910; 434915, žičani kabeli br. 434930, podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Debljina kućišta	28 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,5 – 1 N
Mjerno područje	12,5 mm
Ø kućišta	60 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 52
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Žični podizač duljina 500 mm	434930 500
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2

Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2

Žični podizač duljina 140 mm	434930 140
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3