

Mahr**Digitalni mjerni sat i-wi Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434312 25
GTIN	2050001058614
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s **vrlo velikim** brojkama na indikatoru (**11 mm**) i integriranim indikatorom tolerancije (sa ili bez prikaza mjerne vrijednosti). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljene nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Apsolutna funkcija:

Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.

Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.

Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

S **ugrađenim sustavom i-wi** za jednostavan, bežični prijenos podataka na svako računalo.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Tehnički opis

Ø stezne drške h6	8 mm
Debljina kućišta	35 mm
Snaga mjerenja	0,65 – 1,15 N
Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	25 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

023000 30

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 /
0,001 maks. mjerni raspon 30 mm

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 /
0,001 maks. mjerni raspon 100 mm

023010 100

Pribor

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK

498914 STICK

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2450

081560 CR2450

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK

498912 STICK