

**BENNING****Ispitivač provodnosti DUTEST pro, tip uređaja: DUTESTPRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Ispitivanje visoke i niske provodnosti pomoću 3-stupanjskog LED-zaslona i glasnog akustičnog signala. Vanjski prikaz napona i polariteta, jednopolno i beskontaktno ispitivanje faza. Podesiva jačina akustičnog signala (u 3 stupnja/ISKLJ.) i svjetlosti (u 4 stupnja). S jakim LED-džepnom svjetiljkom.

**Upotreba:**

Ispitivanje električnih žica, sustava, uređaja i komponenti.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).**

**Dio isporuke:**

Uključuje mjerne vodove od 4 mm, magnetne držače i kopču za remen.

**Dodatni pribor:**

Baterije 081561 vel. LR6.

**Tehnički opis**

Ispitivanje prolaza	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (zujalo) kΩ
Prikaz polarnosti	LED +/-

Prikaz prolaza	LED 3-stupnja
Prikaz stranog napona AC/DC	6 – 400; pulsirajući signal upozorenja V
Oznaka proizvođača	DUTESTPRO
jednopolno ispitivanje faze	putem 4 mm mjernog voda / bezkontaktno putem detektora
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač provodnosti i vodova

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------