

BENNING**Ispitivač napona DUSPOL®, tip uređaja: DIGITAL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Ispitivanje napona AC postupkom mjerenja stvarne efektivne vrijednosti **True RMS**.

Dvopolni ispitivač napona s VDE oznakom. Kućište otporno na udarce, prašinu i vodu, s gumenim drškama.

Prikaz napona od 50 V moguć je i kada su baterije prazne ili izvađene.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji). Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona i polariteta **s prekidačem za zaštitu od preopterećenja (30 mA FI aktivacija putem tipkala)**. Odobreno za ispitivanje napona kod **uređaja do 1000 V**. Prikladno za rad na fotonaponskim instalacijama, vjetroelektranama i hibridnim vozilima.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tehnički opis

Ispitivanje polarnosti	LCD
Područje prikaza DC	1 - 1200 V
Ispitivanje prolaza	akustički / LED
Područje prikaza AC	1 - 1000 V
Vibracijski alarm	da
Mjerenje frekvencije	1 - 1000 Hz
Otpor	0,1 - 300 kΩ
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Ispitivanje redoslijeda faza	LED
Oznaka proizvođača	DIGITAL
Rasvjeta mjernog mjesta	da
beskontaktni detektor lomova kablova	da
Ispitivanje faza	LED
Diode	0,3 - 2 V
Prikaz	LCD (osvijetljen) / LED
IP-klasa zaštite	IP 65
Kalibriranje	I1
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
električna izolacija	VDE 1000 V
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

Kalibriranjelispitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjelispitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------

