



Mali mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5IP mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Razred artikla	46A

Opis

Izvedba:

Najmanji digitalni mjerni sat (kućište Ø 44 mm) s patentiranim, induktivnim mjernim sustavom. Trajanje baterije > 3500 h. Brojne funkcije: ABS i relativni način rada, PRESET. S dodatnom rašljastom vodilicom na stražnjoj strani.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 81560 vel. 2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Opto RS232 s 9-polnim, serijskim priključkom i kombiniranim vanjskim strujnim napajanjem br. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

IP-klasa zaštite: IP 65

Kalibriranje: C1

Granica odstupanja: 0,005 mm

Snaga mjerenja: 0,5 – 0,9 N

Ø stezne drške h6: 8 mm

Ø kućišta: 44 mm
Debljina kućišta: 19 mm

Tehnički opis

Debljina kućišta	19 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,5 – 0,9 N
Ø kućišta	44 mm
Mjerno područje	12,5 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Standard	Standard proizvođača
Prebacivanje očitavanja	mm / cola
Sučelje	RS232C-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 12,5 mm	013210 12,5
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkKS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija Međunarodna građevinska veličina CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Priključni kabel Duplex Tip R2	498951 R2
Priključni kabel Duplex Tip USB2	498951 USB2
Čelično ticalo Tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo Tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala Tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo Tip 29/20	434900 29/20
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo Tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo Tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala Tip 16	434910 16
Čelično ticalo Tip 17	434900 17
Zakretno ticalo	434912
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Ticalo od rubina Tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo Tip 13	434900 13
Čelično ticalo Tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo Tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo Tip 16	434900 16
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo Tip 15	434900 15
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 10 mm	434920 10
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo Tip 14/40	434900 14/40

Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo Tip 10	434900 10
Čelično ticalo Tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo Tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo Tip 11	434900 11
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo Tip 12	434900 12
Čelično ticalo Tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala Tip 14	434910 14
Čelično ticalo Tip 18/3	434900 18/3
Ticalo od tvrdog metala Tip 11	434910 11
Čelično ticalo Tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo Tip 39	434900 39
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo Tip 2	434900 2
Čelično ticalo Tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo Tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo Tip 20	434900 20
Čelično ticalo Tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo Tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo Tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo Tip 24	434900 24
Čelično ticalo Tip 30/10	434900 30/10

Ticalo od tvrdog metala Tip 10	434910 10
Čelično ticalo Tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala Tip 2	434910 2
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 90 mm	434920 90