

**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.

- **Promjena smjera brojenja.**
- **Vrlo tanko kućište.**

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.

Dio isporuke:

Uključuje poklopac ušice i 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,8 – 1,4 N
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	12,5 mm
Debljina kućišta	26 mm

Ø kućišta	58 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Ø stezne drške h7	8 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,025 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 24	434900 24

Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10