



Ispitivač provodnosti



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473264
GTIN	4045197554277
Razred artikla	42I

Opis

Izvedba:

Kompaktan ispitni uređaj u stabilnom dvokomponentnom kućištu, optički i akustički prikaz. Krokodilske stezaljke olakšavaju primjenu, uključuje zasebnu indikacijsku lampicu (crvene i zelene boje) za ispitivanje provodnosti i polariteta s velikih udaljenosti. Prenaponska zaštita 250 V.

Upotreba:

Ispitivanje provodnosti kod električnih žica bez napona itd. Mjerenja polarnosti na poluvodičkim komponentama poput dioda, tranzistora itd.

Standard:

EN 61326-1:2013.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju 081551 vel. 6LR61.

Tehnički opis

Ispitivanje prolaza	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Zaštita od preopterećenja	250 V

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač provodnosti i vodova