

**Mitutoyo****Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 12,5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Nuliranje moguće u svim pozicijama, npr. za mjerenje tolerancije. Promijenjiv smjer mjerenja. 20.000 sati neprekinutog rada s jednom baterijom.

### Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

### Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

## Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	$\leq 1,5$ N
Mjerno područje	12,5 mm

Ø stezne drške h6	8 mm
Debljina kućišta	27,5 mm
Ø kućišta	59 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 11	434900 11

Čelično ticalo tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Priključni kabels Data tipkom tip D2	497100 D2
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Odašiljač tip S1	498966 S1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Priključni kabels Data tipkom tip D1	497100 D1
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20

Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2

Čelično ticalo tip 39	434900 39
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25