

**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434110 100
GTIN	7640125025354
Razred artikla	46A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto aluminijsko kućište s velikim prikazom, 11mm visina brojki. Način rada za uštedu energije i automatsko ponovno uključivanje, **apsolutni sustav. Nuliranje moguće u bilo kojem položaju** za jednostavno uspoređivanje mjernih vrijednosti. Min/Max/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, automatsko isključivanje **Prednamještanje (Preset)** bilo koje vrijednosti. Mogu se pohraniti dvije referentne vrijednosti. Tipka za odabir individualnih funkcija i zaslon smjera mjerenja.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498948, podizna ručica br. 434212, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910.

**Tehnički opis**

Ø kućišta	59,5 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Kalibriranje	C1

Mjerno područje	100 mm
Snaga mjerenja	1,8 – 3,0 N
Debljina kućišta	32,9 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	RS232C-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023000 100

## Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032

Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15