

Mahr**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm, mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434322 12,5
GTIN	4059192014643
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s **vrlo velikim** znamenkama na indikatoru (**11 mm**) i integriranim indikatorom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Apsolutna funkcija: Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.

Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.

Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

Idealan za primjenu s uređajima za unutarnje mjerenje u 2 točke. Točka infleksije (MIN vrijednost) se automatski pohranjuje i nakon daljnjeg gibanja sata.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,65–0,90 N
Debljina kućišta	35 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerno područje	12,5 mm
Ø kućišta	58 mm
Očitavanje	0,00002 col
Očitavanje	0,0005 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,004 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm

023010 12,5

023000 12,5

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 /
0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm

Pribor

Priključni kablesimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 16	434900 16

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2450	081560 CR2450
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3

Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30