



Precizni mjerni uređaji za provrte bez prec. mjernog sata Vario SV HM, mjerno područje: 6-18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, temelji se na **izvedbi Schwenk. Schwenk Vario SV** je modularni sustav koji pomoću izmjenjivih mjernih glava pokriva vel. mjerne opsege. **S mjernim ticalima od tvrdog metala.**

Dio isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje **bez** uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

Tehnički opis

Broj mjernih klinova	17
Broj mjernih glava	2
Mjerno područje	6 - 18 mm
Broj mjernih ploča	2
Dubina mjerenja	100 mm

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60
KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Induktivni mjerni sat Extrames tip 2001	434670 2001

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10