

HOLEX**Garnitura paralelnih kladica (10 pari) sa steznim utorom, tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366730 125
GTIN	2050001742476
Razred artikla	38F

Opis**Izvedba:**

Preciznost: Planparalelna tolerancija visine $\pm 0,01$ mm; **Tvrdoća:** 57 HRC. Umetnuti spojnicu na pločicu i pričvrstiti na stegu.

Prednost:

Pločice za vrijeme obrade i kod otvaranje strojne stege ostaju na mjestu.

Odgovara:

Svi tipovi GARANT, Allmatic NC visokotlačne stege sa dimenzijom A, 39 mm $\pm 0,1$ mm.

Dio isporuke:

S uključenim plastičnim stalkom, 10 parova pločica, 4 spojnice.

Dodatni pribor:

Zamjenski stezni okvir br. 366731 u popisu zamjenskih dijelova.

Napomena:

Provjerite dimenziju A na stegi!

Tehnički opis

Širina	3 mm
Duljina	125 mm
Visina	30 mm

Visina	36 mm
Visina	15 mm
Visina	10 mm
Visina	20 mm
Visina	33 mm
Visina	37 mm
Visina	25 mm
Visina	35 mm
Visina	28 mm
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	Titan 2
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	LCV125G
Broj letvica	10 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Set steznih poluga(4 komada)

366731