

Garant**Garnitura paralelnih kladica (5 pari) magnetskih, duljina: 90mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366740 90
GTIN	4045197693815
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Točnost:** tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 60 HRC.**Fino brušeno u parovima.****Skraćeno vrijeme stezanja do 10 %.****Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u škripovima ili napravama.

Napomena:

Može se nabaviti čak i u duljinama 50, 70, 100 i 150 mm.

Pojedinačne paralelne podloge – parovi dostupni su od proizvođača.**Tehnički opis**

Visina	15 mm
Visina	22 mm
Visina	25 mm
Visina	30 mm

Visina	32 mm
širina	2,5 mm
Duljina	90 mm
Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica, magnetski za366740, vel. 90 × 2,5 visina 15 mm	366741 15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica, magnetski za366740, vel. 90 × 2,5 visina 22 mm	366741 22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica, magnetski za366740, vel. 90 × 2,5 visina 25 mm	366741 25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica, magnetski za366740, vel. 90 × 2,5 visina 32 mm	366741 32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica, magnetski za366740, vel. 90 × 2,5 visina 30 mm	366741 30