

Garant**Garnitura paralelnih kladica (5 pari) magnetskih, duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366740 125
GTIN	4045197329233
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Točnost:** tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 60 HRC.**Fino brušeno u parovima.****Skraćeno vrijeme stezanja do 10 %.****Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u škripovima ili napravama.

Napomena:

Može se nabaviti čak i u duljinama 50, 70, 100 i 150 mm.

Pojedinačne paralelne podloge – parovi dostupni su od proizvođača.**Tehnički opis**

Visina	15 mm
Visina	30 mm
Visina	35 mm
Visina	37 mm

Visina	39 mm
Duljina	125 mm
širina	2,5 mm
Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 125×2,5 visina 30 mm	366742 30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 125×2,5 visina 39 mm	366742 39
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 125×2,5 visina 35 mm	366742 35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 125×2,5 visina 15 mm	366742 15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 125×2,5 visina 37 mm	366742 37