



Precizni mjerni uređaji za slijepo rupe SS, mjerno područje: 20-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, koja se temelji na **izvedbi Schwenk. Schwenk Sackloch SS.** Za mjerenje slijepih rupa i naslona za centriranje. Mjerni klizač i pomično ticalo obrađeni tvrdim metalom.

Dio isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje **bez** uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

Tehnički opis

Broj pomičnih mjerila	3
Udaljenost od dna rupe h	1,5 mm
Mjerno područje	20 - 50 mm
Dubina mjerenja	77 mm
Mjerno područje posmičnih mjerača	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Širina ploče za centriranje	18 mm

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60
DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm	484030 36
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm	484030 32
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20

Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38