

**Uređaj za mjerenje unutarnjih konusa IFM, mjerno područje: 0,5-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Razred artikla	46D

Opis**Izvedba:**

Mjerni uređaj IFM s mjernim konusom od 90° za **određivanje najvećeg Ø unutarnjeg konusa**. Kruti križ mjernog konusa uvodi se u unutarnji konus. Najveći Ø ispituje se pritiskanjem do graničnika.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat.

Napomena:

Posebne izvedbe s drugim kutovima stošca na upit. Mjerna naprava za mjerenje duljine skošenja na upit. Mjerni sat i osnovno tijelo isporučivo zasebno.

Tehnički opis

Mjerno područje	0,5 - 20 mm
Vrijednost podjele skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
sve dijelove	kaljeno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Mjerač za skošene rubove

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
--	-----------