

Garant**Garnitura paralelnih kladica (5 pari) magnetskih, duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366740 160
GTIN	4045197329240
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Točnost:** tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 60 HRC.**Fino brušeno u parovima.****Skraćeno vrijeme stezanja do 10 %.****Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u škripovima ili napravama.

Napomena:

Može se nabaviti čak i u duljinama 50, 70, 100 i 150 mm.

Pojedinačne paralelne podloge – parovi dostupni su od proizvođača.**Tehnički opis**

Visina	22 mm
Visina	30 mm
Visina	37 mm
Visina	42 mm

Visina	47 mm
širina	2,5 mm
Duljina	160 mm
Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 160×2,5 visina 22 mm	366744 22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 160×2,5 visina 37 mm	366744 37
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 160×2,5 visina 30 mm	366744 30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 160×2,5 visina 42 mm	366744 42
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 160×2,5 visina 47 mm	366744 47