



## Precizni mjerni uređaji za slijepe rupe SS, mjerno područje: 50-110mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Razred artikla	46D

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, koja se temelji na **izvedbi Schwenk. Schwenk Sackloch SS.** Za mjerenje slijepih rupa i naslona za centriranje. Mjerni klizač i pomično ticalo obrađeni tvrdim metalom.

#### Dio isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje **bez** uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

#### Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

#### Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

### Tehnički opis

Broj pomičnih mjerila	2
Mjerno područje posmičnih mjerača	50 – 80; 80 – 110 mm
Dubina mjerenja	55 mm
Mjerno područje	50 - 110 mm
Udaljenost od dna rupe h	1,5 mm
Širina ploče za centriranje	34 mm

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

## Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 160 mm	023210 160
---	------------

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 35-90	439914 35-90
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1

Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 $\mu\text{m}$	434674 25/0,5
Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 250/10 $\mu\text{m}$	434674 250/10
Prsten za namještanje DIN 2250 C $\emptyset$ nazivne mjere 65 mm	484030 65