

**Garant****Garnitura paralelnih kladica (5 pari) magnetskih, duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366740 200
GTIN	4045197559418
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:****Točnost:** tolerancija visine  $\pm 0,01$  mm, tolerancija širine  $\pm 0,02$  mm.**Tvrdoća:** 60 HRC.**Fino brušeno u parovima.****Skraćeno vrijeme stezanja do 10 %.****Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u škripovima ili napravama.

**Napomena:**

Može se nabaviti čak i u duljinama 50, 70, 100 i 150 mm.

**Pojedinačne paralelne podloge – parovi dostupni su od proizvođača.****Tehnički opis**

Širina	2,5 mm
Duljina	200 mm
Visina	40 mm
Visina	52 mm

Visina	57 mm
Visina	47 mm
Visina	25 mm
Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

## Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 200×2,5 visina 47 mm	366746 47
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 200×2,5 visina 25 mm	366746 25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 200×2,5 visina 40 mm	366746 40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 200×2,5 visina 57 mm	366746 57
Pojedinačni parovi paralelnih kladica magnetski za366740 vel. 200×2,5 visina 52 mm	366746 52