



## Precizni mjerni uređaji za slijepe rupe SS, mjerno područje: 110-300mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Razred artikla	46D

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke, koja se temelji na **izvedbi Schwenk. Schwenk Sackloch SS.** Za mjerenje slijepih rupa i naslona za centriranje. Mjerni klizač i pomično ticalo obrađeni tvrdim metalom.

#### Dio isporuke:

Uređaj za fino unutarnje mjerenje **bez** uređaja za prikaz i prstena za namještanje.

#### Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

#### Napomena:

Pri uporabi komparatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

### Tehnički opis

Mjerno područje	110 - 300 mm
Mjerno područje posmičnih mjerača	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Udaljenost od dna rupe h	2 mm
Broj pomičnih mjerila	4
Dubina mjerenja	45 mm

Širina ploče za centriranje	81 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

## Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 800 mm	023210 800
---	------------

## Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 225 mm	484030 225
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm	484030 175
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 275 mm	484030 275
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm	484030 125
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 90-300	439914 90-300
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1