

**Uređaj za mjerenje unutarnjih konusa IFM, mjerno područje: 40-60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Razred artikla	46D

Opis**Izvedba:**

Mjerni uređaj IFM s mjernim konusom od 90° za **određivanje najvećeg Ø unutarnjeg konusa**. Kruti križ mjernog konusa uvodi se u unutarnji konus. Najveći Ø ispituje se pritiskanjem do graničnika.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat.

Napomena:

Posebne izvedbe s drugim kutovima stošca na upit. Mjerna naprava za mjerenje duljine skošenja na upit. Mjerni sat i osnovno tijelo isporučivo zasebno.

Tehnički opis

Mjerno područje	40 - 60 mm
Vrijednost podjele skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
sve dijelove	kaljeno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Mjerač za skošene rubove