



Visoko učinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus, sadržaj: 20l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084260 20
GTIN	2050000971914
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva **koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**.

Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu.

Visokoučinski koncentrat rashladnog maziva za **materijale koje se najteže narezuje te vrlo čvrste materijale**, teške legure aluminija i obojene metale, bez amina.

Prednost:

Poboljšava **vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor** – Ne nastaju nikakve štetne pare, **ekološki prihvatljivo**.

Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Upotreba:

Univerzalno prikladni za **sve radove narezivanja** (upuštanje, glodanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, **piljenje**, brušenje). Obavezno potrebni kod obrade teško rezljivih materijala. Normalan **odnos mješavine 1: 20**, za najčvršće materijale i nehrđajuće metale, odnos mješavine 1 : 10 do 1 : 15.

Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit. Ona su optimalno usklađena s drugim Jokisch-proizvodima (bez ljepljivih ostataka) i mogu se koristiti i kao hidraulička ulja i ulja prijenosnika.

Izvedba: Kanistar
Sadržaj: 20 l

Tehnički opis

Izvedba	Kanistar
Boja	svijetlo smeđe
Kinematička viskoznost	93 mm ² /s
Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Sadržaj	20 l
Vrsta proizvoda	Rashladno mazivo

Pribor

Ručna pumpa za kanistar	084356
-------------------------	--------