



## Uređaj za mjerenje vlage i temperature, tip: 608H1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Za egzaktno određivanje **vlage, temperature i rosišta**. Neosjetljiv na kondenzaciju. Ne zahtijeva održavanje. **Prikaz min. / maks.** s funkcijom resetiranja. Može se postaviti na podlogu kao i objesiti.

#### Upotreba:

Idealan za nadzor klimatizacije.

#### Dio isporuke:

Uključuje baterije br. 081561 vel. 6LR61 i protokol o kalibriranju.

### Tehnički opis

Mjerno područje kod relativne vlažnosti	10 - 95 %
Mjerno područje kod temperature	0 - 50 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti	3 %
Rosište mjernog područja td	-20 - 50 °C
Rezolucija temperature (0 – 50 °C)	0,1 °C
Visina	90 mm

Dubina	40 mm
širina	111 mm
Granica odstupanja rosišta td	± 0,5 (pri 25 °C) °C
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I6
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature i vlage

## Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027660 A
DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A