



Uređaj za pohranu podataka, tip: 175H1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Čvrsti, kompaktni, 2-kanalni uređaj za spremanje podataka s velikim, pozadinski osvijetljenim zaslonom. Interna memorija za 1 milijun mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije. Mjerni se interval može namještati između 10 sekundi i 24 sata. Vijek trajanja baterije ≥ 3 godine (interval mjerenja 15 min., 25 °C). Dva standardna sučelja (mini USB i SD kartica) za jednostavno programiranje i očitavanje podataka izravnim spajanjem na osobno računalo. Dodatno mjerenje i pohranjivanje relativne vlažnosti zraka.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje zidni držač, bravu, 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i certifikat o kalibriranju, softver ComSoft Basic V5 moguće je besplatno preuzeti.

Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB.

Tehnički opis

Duljina	149 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Granica odstupanja temperatura (unutarnji senzor)	$\pm 0,4$ °C
Granica odstupanja temperatura (vanjski senzor)	$\pm 0,5$ °C
Visina	30 mm
Mjerno područje temperature (unutarnji senzor)	-20 - 55 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti	± 2 %
Oznaka proizvođača	175 H1
širina	55 mm
Kalibriranje	I6
Mjerno područje kod relativne vlažnosti	0 - 100 %
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Uređaj za pohranu podataka

Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027660 A
DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
USB kabel tip USB	474183 USB