



Infracrveni uređaj za mjerenje temperature, tip: T4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474012 T4
GTIN	4029547011702
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Brzo, beskontaktno mjerenje i na daljinu.

- **Prikaz: Minimalne/maksimalne vrijednosti**
- **Nadzor graničnih vrijednosti s optičkim i akustičkim alarmom.**
- **Mali i praktičan, s osvjetljenim zaslonom.**
- **Brzo mjerenje: 2 mjerenja/s.**

Realno označavanje mjerne točke putem **lasera u 2 točke.**

Precizno kontaktno mjerenje.

Dio isporuke:

Uključuje ispitni certifikat 1× bateriju br. 081561, vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaštitna futrola, br. 474029. Senzor br. 474120.

Tehnički opis

Granica pogreške (-30 do 0 °C)	± 2 ili ± 2 % mjerne vrijednosti °C
Optika	30 : 1

Granica pogreške (0,1 do 400 °C)	±1 ili ±1 % od mjerne vrijednosti °C
Mjerno područje	-30 - 400 °C
Namjestivi stupanj emisije	0,1 - 1
širina	38 mm
Duljina	75 mm
Težina	200 g
Visina	190 mm
Rezolucija infracrveno	0,1 °C
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I5
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature

Usluge

KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A
--	----------

Pribor

Temperaturni senzor tip K tip OF	474120 OF
Zaštitna futrola, kožna	474029
Temperaturni senzor tip K tip EF	474120 EF