



Garnitura preciznih mjernih uređaja za provrte HM, bez mjernog sata SU, mjerno područje: 50-160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435070 50-160
GTIN	2050001046673
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držać mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala **od tvrdog metala.**

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Dubina mjerenja	180 - 230 mm
Mjerno područje	50 - 160 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 µm
Broj mjernih ploča	7
Broj uređaja za fino mjerenje	2
Broj mjernih klinova	18
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S9
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU mjerno područje 100-160 mm	435050 100-160
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU mjerno područje 50-100 mm	435050 50-100
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm	484030 125
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85

Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 130/5 μm	434674 130/5
Prsten za namještanje DIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 55 mm	484030 55
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Prsten za namještanje DIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 75 mm	484030 75
Prsten za namještanje DIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 65 mm	484030 65
Prsten za namještanje DIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 50 mm	484030 50
Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Prsten za namještanje DIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanje DIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 80 mm	484030 80