



Uređaj za mjerenje vlage i temperature, tip: 608H2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Za egzaktno određivanje **vlage, temperature i rosišta**. Neosjetljiv na kondenzaciju. Ne zahtijeva održavanje. **Prikaz min. / maks.** s funkcijom resetiranja. Može se postaviti na podlogu kao i objesiti. Dodatno s funkcijom alarma (bljeskalica) u slučaju prekoračenja granične vrijednosti.

Upotreba:

Idealan za nadzor klimatizacije.

Dio isporuke:

Uključuje baterije br. 081561 vel. 6LR61 i protokol o kalibriranju.

Tehnički opis

Rosište mjernog područja td	-40 - 70 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti	2 %
Mjerno područje kod temperature	-10 - 70 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti	2 - 98 %
širina	111 mm
Visina	90 mm

Granica odstupanja rosišta td	± 0,5 (pri 25 °C) °C
Dubina	40 mm
Rezulucija temperature (0 – 50 °C)	0,1 °C
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I6
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature i vlage

Usluge

KalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027660 A
DAkKS kalibriranjeUređaj za mjerenje temperature i vlage tip A	027670 A